

**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,001 mm., Matavimo ribos: 12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434263 12,5
GTIN	7630041152463
Produktų klasė	45A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su dideliu LCD ekranu. Skalė sukasi 270° kampu, kad būtų galima optimaliai atvaizduoti išmatuotas vertes įvairioms užduotims.

Funkcija:

Nulinės padėties nustatymas/ išankstinis nustatymas, matavimo verčių spausdinimas, perjungiama skaičiavimo kryptis. Klaviatūra užrakinama, budėjimo režimas.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai 424900; 434910; 434915. Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498928.

Techninis aprašymas

Korpuso storis	33 mm
Kalibravimas	C1
Padalos vertė, pasirenkama	0,00005 in

Padalos vertė, pasirenkama	0,001 mm
Korpuso Ø	59,8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 12,5 mm
Serija	DIALTRONIC
Matavimo jėga	0,65 – 0,90 N
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,004 mm
Norma	DIN 878
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Laikroдинis indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5
DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------