

HOLEX**Pjovimo diskas vidutinio rupumo, be dangos, Ø × storis: 350X3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	177255 350X3
GTIN	4067263212072
Produktų klasė	12T

Aprašymas**Modelis:**

Tikslus ir kokybiškas įrankis už patrauklią kainą. **Prie oksiduoto paviršiaus** mažiau prilimpa drožlės.

Paskirtis:

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min).

Dantų žingsnis t: (dantų forma).

- **4 mm (BW) – Profiliams ir vamzdžiams, kurių sienelių storis 1,0 – 1,5 mm.**
- **5 / 6 mm (HZ) – Vidutiniams profiliams, vamzdžiams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis ar skerspjūvis 1,5 – 20 mm.**
- **7 / 8 mm (HZ) – Storiems profiliams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis ar skerspjūvis iki 50 mm.**
- **10 – 16 mm (HZ) – Ypač storiems skerspjūviams ir pilnaviduriams ruošiniams virš 50 mm.**

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 177250.

- **Nerūdijančiam plienui (pvz., V2A) labai svarbu tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).**
- **Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.**

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymių skaičius	2; 4
Tinka šių gamintojų staklėms	Eisele
Kiaurymės Ø	40 mm
Dantų skaičius Z	140
Storis	3 mm
Ø	350 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	8; 12 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	55; 64 mm
Dantų žingsnis t	8 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	800 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	600 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	20 m/min	P
Ketus (G)	tinka	27 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	400 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

