

HOLEX**Pjovimo diskas vidutinio rupumo, be dangos, Ø × storis: 315X3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

177255 315X3

GTIN

4067263212065

Produktų klasė

12T

Aprašymas**Modelis:**

Tikslus ir kokybiškas įrankis už patrauklią kainą. **Prie oksiduoto paviršiaus** mažiau prilimpa drožlės.

Paskirtis:

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min).

Dantų žingsnis t: (dantų forma).

- **4 mm (BW) – Profiliams ir vamzdžiams, kurių sienelių storis 1,0 – 1,5 mm.**
- **5 / 6 mm (HZ) – Vidutiniams profiliams, vamzdžiams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis ar skerspjūvis 1,5 – 20 mm.**
- **7 / 8 mm (HZ) – Storiems profiliams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis ar skerspjūvis iki 50 mm.**
- **10 – 16 mm (HZ) – Ypač storiems skerspjūviams ir pilnaviduriams ruošiniams virš 50 mm.**

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 177250.

- **Nerūdijančiam plienui (pvz., V2A) labai svarbu tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).**
- **Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.**

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 |
| Ø | 315 mm |
| Storis | 3 mm |
| Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm |
| Dantų skaičius Z | 120 |
| Kiaurymės Ø | 40 mm |
| Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele |
| Dantų žingsnis t | 8 mm |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 8; 12 mm |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 800 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 600 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 37 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 22 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 20 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 27 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 400 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |

