

**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,001 mm., Matavimo ribos: 12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434290 12,5
GTIN	7630041152487
Produktų klasė	45A

**Aprašymas****Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su kombinuotu skalės ir skaitmenų ekranu (skaitmenų aukštis 10 mm) bei mechaninėmis tolerancijos rodyklėmis. Ekranas/ klaviatūra pasukami 270° kampu.

**Funkcija:**

Nulinės padėties nustatymas/ išankstinis nustatymas, matavimo verčių spausdinimas, perjungiamo skaičiavimo kryptis. Klaviatūra užrakinama, budėjimo režimas. Apatinės ir viršutinės tolerancijos nustatymas, dinaminis matavimas Min / Maks / Maks-Min, Ref 1 arba Ref 2 pasirinkimas (iš anksto nustatyta ir išsaugoma tolerancija), daugybės koeficientas, klaviatūros užraktas, duomenų išvestis, skiriamosios gebos pasirinkimas (0,01 arba 0,001 mm). IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498928, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910.

**Techninis aprašymas**

Korpuso Ø	59,8 mm
-----------	---------

Serija	DIALTRONIC
IP apsaugos klasė	IP 54
Padalos vertė, pasirenkama	0,00005 in
Matavimo jėga	0,65 – 0,90 N
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 12,5 mm
Kalibravimas	C1
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Korpuso storis	33 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė, pasirenkama	0,001 mm
Maitinimas	Baterijos
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,003 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Skaitmenų aukštis	10 mm
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Laikroдинis indikatorius

## Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

---

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas  
CR2032

---

081560 CR2032