



## Skaitmeninis indikatorius Padala 0,001 mm., Matavimo ribos: 25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	434291 25
GTIN	7630041152517
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su kombinuotu skalės ir skaitmenų ekranu (skaitmenų aukštis 10 mm) bei mechaninėmis tolerancijos rodyklėmis. Ekranas/ klaviatūra pasukami 270° kampu.

#### Funkcija:

Nulinės padėties nustatymas/ išankstinis nustatymas, matavimo verčių spausdinimas, perjungiamo skaičiavimo kryptis. Klaviatūra užrakinama, budėjimo režimas. Apatinės ir viršutinės tolerancijos nustatymas, dinaminis matavimas Min / Maks / Maks-Min, Ref 1 arba Ref 2 pasirinkimas (iš anksto nustatyta ir išsaugoma tolerancija), daugybės koeficientas, klaviatūros užraktas, duomenų išvestis, skiriamosios gebos pasirinkimas (0,01 arba 0,001 mm). IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498928, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910.

### Techninis aprašymas

Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
-----------------	--------------------------

IP apsaugos klasė	IP 54
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Korpuso Ø	59,8 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,001 mm
Kalibravimas	C1
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Maitinimas	Baterijos
Baterijų kiekis	1
Serija	DIALTRONIC
Padalos vertė, pasirenkama	0,00005 in
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Korpuso storis	33 mm
Matavimo jėga	0,65 – 1,15 N
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,004 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Skaitmenų aukštis	10 mm
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Laikroдинis indikatorius

## Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm	023000 30
DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100

---

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas  
CR2032

081560 CR2032