

**HOLEX****Pjovimo diskas grubus, be dangos, Ø × storis: 400X3/Gmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	177455 400X3/G
GTIN	4067263212225
Produktų klasė	12T

**Aprašymas****Modelis:**

Tikslus ir kokybiškas įrankis už patrauklią kainą. **Prie oksiduoto paviršiaus** mažiau prilimpa drožlės.

**Paskirtis:**

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min).

**Dantų žingsnis t:** (dantų forma).

- **4 mm (BW) – Profiliams ir vamzdžiams, kurių sienelių storis 1,0 – 1,5 mm.**
- **5 / 6 mm (HZ) – Vidutiniams profiliams, vamzdžiams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis ar skerspjūvis 1,5 – 20 mm.**
- **7 / 8 mm (HZ) – Storiems profiliams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis ar skerspjūvis iki 50 mm.**
- **10 – 16 mm (HZ) – Ypač storiems skerspjūviams ir pilnaviduriams ruošiniams virš 50 mm.**

**Pastaba:**

- **Nerūdijančiam plienui (pvz., V2A) labai svarbu tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).**
- **Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.**

**Naujas produktas vietoje Nr. 177450.**

## Techninis aprašymas

Tinka šių gamintojų staklėms	Kaltenbach
Dantų žingsnis t	16 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	15; 14 mm
Ø	400 mm
Storis	3 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	80; 85 mm
Dantų skaičius Z	80
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	4; 4
Kiaurymės Ø	50 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	800 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	600 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	20 m/min	P
Ketus (G)	tinka	27 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	400 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

