



## Nuimama terkšlė, perjungiamo, Pavaros keturbriaunis: 1/4in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Produktų klasė	66F

### Aprašymas

#### Modelis:

Perjungiamo nuimama terkšlė su 48 dantimis ir 7,5° traukimo kampu.

#### Pjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Tinka:

dinamometrinis raktas: Nr. 657320 dyd. 2 ir 5

### Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Dantų skaičius	48

Aukštis h	8 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	25 mm
Įstatomas kotas	Ø 6 mm
Serija	QH
Plotis b	15 mm
Perjungiamo terklė	taip
Terkslė su išmetikliu	ne
Produkto rūšis	Terkslė