



## Dinamometrinis raktas be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 2Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657320 2
GTIN	4580135821641
Produktų klasė	66F

### Aprašymas

#### Modelis:

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Raktas reguliuojamas dinamometrinių raktų tikrintuvu. Su rantiyta metaline rankena. Įrankių greitojo keitimo sistema su kakliuku (Ø 6 mm).

#### Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

#### Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų ir pan. priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Pjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Pastaba:

Tinkami reguliavimo įrankiai Nr. 657325.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789. Tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657322 ir Nr. 657323.

### Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Sūkių momento ribos	3,5 - 17,7 lbf·in
Duomenys protokoluojami	ne
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Suveikimo signalas	jutiklinis
Suveikimo signalas	akustinis
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Prijungimo forma	nuimamiems įrankiams (kakliuko kotas)
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I <sub>3</sub> ]	114 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
maksimalus sukimo momentas	2 Nm
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Įstatomų įrankių laikiklis	Ø 6 mm
Serija	CSP
Svoris	60 g
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Sūkių momento ribos	0,4 - 2 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	ryškus
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I <sub>2</sub> ]	25 mm
Matavimo prietaisai	mechaninis
Bendras ilgis L	133 mm
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I <sub>1</sub> ]	89 mm
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne

Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

NustatymasDinamometrinis raktas be skalės Tipas SET	020080 SET
Kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020090 400
DAkS kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020190 1000