



Įstatoma veržliarakčio galvutė, Rakto dydis: 11 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657323 11
GTIN	4580135821740
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

dinamometrinis raktas: Nr. 657320 dyd. 2 ir 5

Techninis aprašymas

Plotis b	21 mm
Rakto dydis	11 mm
Įstatomas kotas	Ø 6 mm
Aukštis h	4,5 mm

Atstumas tarp kiaurymių centrų S

25 mm

Produkto rūšis

Įstatomas veržliaraktis