



Įstatoma veržliarakčio galvutė, Rakto dydis: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657323 10
GTIN	4580135821733
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

dinamometrinis raktas: Nr. 657320 dyd. 2 ir 5

Techninis aprašymas

Plotis b	20 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	25 mm
Rakto dydis	10 mm
Aukštis h	4,5 mm

Įstatomas kotas	Ø 6 mm
Produkto rūšis	Įstatomas veržliaraktis