



## Įstatoma veržliarakčio galvutė, Rakto dydis: 12mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657323 12
GTIN	4580135821757
Produktų klasė	66F

### Aprašymas

#### Pjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

$L$  = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Tinka:

dinamometrinis raktas: Nr. 657320 dyd. 2 ir 5

### Techninis aprašymas

Įstatomas kotas	Ø 6 mm
Plotis b	22 mm
Rakto dydis	12 mm
Aukštis h	4,5 mm

Atstumas tarp kiaurymių centrų S

25 mm

Produkto rūšis

Įstatomas veržliaraktis