


Garant
Hidraulinis patronas BASIC siauras, forma AD, BT 30, trumpas, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 20mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	303820 20
GTIN	4067263239710
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Radialinis mušimas $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Speciali anga mikroschemai.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm.
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	44,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	42 mm
a	1 mm
Laikiklis	BT 30, trumpas
Norma	DIN 6359

Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Modelis	BT-DC