


**Garant**
**Hidraulinis patronas BASIC trumpas, plonas, HSK-F 63, Užspaudimo  $\varnothing$  D1: 20mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307516 20
GTIN	4067263239758
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

**Paskirtis:**

- Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

**Pastaba:**

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

**Techninis aprašymas**

L <sub>2</sub>	48 mm
L <sub>3</sub>	51 mm
Užspaudimo $\varnothing$ D <sub>1</sub>	20 mm
Sriegis M	M16×1
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	42 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm

tinkama pereinamoji įvorė	302155; 302160; 302165; 302150
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Laikiklis	HSK-F 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Forma	F
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Cilindrinis valytuvas Plastikas Kakliuko Ø 20 mm	343720 20
--	-----------