


Garant

Hidraulinis patronas BASIC trumpas, plonas, HSK-F 63, Užspaudimo \varnothing D1: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307516 12
GTIN	4067263239741
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

- Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

Techninis aprašymas

Užspaudimo \varnothing D ₁	12 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302135; 302140; 302145; 302147
L ₂	40 mm
Išorinis \varnothing D	50 mm
\varnothing D ₂	32 mm
L ₃	46 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	85 mm
Sriegis M	M10×1
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	HSK-F 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Forma	F
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas