

Garant GRIDLINE

**Stovas, Plokštėms, kurių dydis ilgis×plotis: 1000X630mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	431010 1000X630
GTIN	4067263211853
Produktų klasė	41C

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtai suvirinta konstrukcija su stovu reikmenų laikymui. Grindų nelygumus išlyginsite reguliuodami aukščio varžtus.

**Stovas**, profiliuotas plienas, spalva – RAL 7035 šviesiai pilka. Lentyna pagaminta iš klijuoto bambuko.

**Pastaba:**

Vibraciją slopinantiems uždedamiems elementams papildomai užsisakykite 4× Nr. 086002 dyd. 850.

**Techninis aprašymas**

Spintelės gylis	600 mm
Spintelės plotis	856 mm
Keliamoji galia pagal plotą	1000 kg
Apatinės spintelės aukštis	710 mm
Pagrindo aukštis su lentynomis	770 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Produkto rūšis	Apatinė dalis

