

Garant GRIDLINE

Stovas, Plokštėms, kurių dydis ilgis×plotis: 1200X800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	431010 1200X800
GTIN	4067263211860
Produktų klasė	41C

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtai suvirinta konstrukcija su stovu reikmenų laikymui. Grindų nelygumus išlyginsite reguliuodami aukščio varžtus.

Stovas, profiliuotas plienas, spalva – RAL 7035 šviesiai pilka. Lentyna pagaminta iš klijuoto bambuko.

Pastaba:

Vibraciją slopinantiems uždedamiems elementams papildomai užsisakykite 4x Nr. 086002 dyd. 850.

Techninis aprašymas

Apatinės spintelės aukštis	710 mm
Spintelės gylis	650 mm
Spintelės plotis	906 mm
Keliamoji galia pagal plotą	1000 kg
Pagrindo aukštis su lentynomis	770 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Produkto rūšis	Apatinė dalis

