

Garant GRIDLINE

**Stovas, Plokštėms, kurių dydis ilgis×plotis: 1500X1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	431010 1500X1000
GTIN	4067263211877
Produktų klasė	41C

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtai suvirinta konstrukcija su stovu reikmenų laikymui. Grindų nelygumus išlyginsite reguliuodami aukščio varžtus.

**Stovas**, profiliuotas plienas, spalva – RAL 7035 šviesiai pilka. Lentyna pagaminta iš klijuoto bambuko.

**Pastaba:**

Vibraciją slopinantiems uždedamiems elementams papildomai užsisakykite 4x Nr. 086002 dyd. 850.

**Techninis aprašymas**

Apatinės spintelės aukštis	710 mm
Spintelės plotis	1106 mm
Spintelės gylis	800 mm
Pagrindo aukštis su lentynomis	770 mm
Keliamoji galia pagal plotą	2000 kg
Aukščio išlyginimas	25 mm
Produkto rūšis	Apatinė dalis

