



Akumuliatorinė magnetinė gręžimo mašina, Tipas: 71700361



Užsakymo data

Užsakymo numeris	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas, našus 1 greičio magnetinis karūninis gręžtuvas su bešepetėliniu EC varikliu. Maksimalus funkcionalumas mobiliam darbui statybų aikštelėje.

- **Maksimaliam našumui rekomenduojamas 18 V AMPShare ProCore akumulatorius.**
- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Plonas nuolatinis magnetas su pamagnetinimu.**
- **Lankstumas atliekant visus mobilius gręžimo darbus, kaip pvz.: gręžimui karūna, spiraliniu gręžtu ar sriegimui, gilimui ir plėtimui.**
- **Paprastas ir aiškus valdymas vartotojo matymo lauke.**

Tiekimo sudėtis:

AKBU 35 PMQ Select **be akumulatoriaus, su** aušinimo skysčio pompa, tvirtinimo diržu, užspaudimo kabliu, centravimo gręžtu, apsauga nuo susilietimo, ištūmikliu, lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius rasite Nr. 073856 – 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 – 073867.

Techninis aprašymas

Magnetinio pado plotis	70 mm
maksimalus sūkių skaičius	130 - 520 min ⁻¹
Svoris	12,2 kg
maksimalus pritrinimo Ø	18 mm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Darbinė eiga	135 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	18 mm
Įrankių laikiklio forma	QuickIN / MK2
Magnetinio pado ilgis	195 mm
Ištekimo gylis	Karūninis grąžtas iš plieno, maksimaliai 50 mm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Gamintojo pavadinimas	AKBU 35 PMQ AS
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Aukštis	450 mm
maksimalus gilinimo Ø	30 mm
Akumuliatorių kiekis	0
maksimalus sriegimo Ø pliene	M14
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Gamintojo ID	71700361
Produkto rūšis	Gręžtuvas