



## Kernbohrmaschine kompakt72732361



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	076527 72732361
GTIN	4014586897356
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiškas, lengvas 1 greičio magnetinis karūninis gręžtuvas su kampine pavara ir plona konstrukcija puikiai tinka darbui ankštose vietose.

- **Fiksuotas gręžimo variklis, skirtas darbui uždarose darbo vietose.**
- **Vietą taupantis valdymas iš abiejų pusių naudokiant terkšlę.**
- **Optimalus gręžimo vietos vaizdas.**
- **Modulinis kopijavimo įrankis pjovimo gyliui iki 35 mm.**

#### Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra 1 terkšlė 1/2 colio, užmaunamo rakto ilgintuvas 1/2 colio, aušinamos medžiagos siurblys, tvirtinimo diržas, centravimo kaištis, apsauga nuo susilietimo, papildoma rankena, vidinis šešiabriaunis raktas 5 mm, vidinis šešiabriaunis raktas 5 mm su T formos rankena, lagaminas.

### Techninis aprašymas

maksimalus sriegimo Ø pliene	M12 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris	8,5 kg
Magnetinio pado ilgis	175 mm

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	16 mm
Įrankių laikiklio forma	Weldon
Naudojama galia	1200 W
Įrankių laikiklio matmenys	19 mm (3/4 colio)
Magnetinio pado plotis	80 mm
maksimalus gilinimo Ø	32 mm
maksimalus gręžimo Ø pliene	36 mm
Gamintojo pavadinimas	KBC 36 MAGFORCE
maksimalus sūkių skaičius	130 - 520 min <sup>-1</sup>
Darbinė eiga	46 mm
Aukštis	169 mm
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis	Karūninis gręžtuvas