



Kampinis šlifuoKLIS Akumulatorius, Tipas: 71220161



Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 077107 71220161 |
| GTIN | 4014586898155 |
| Produktų klasė | 03F |

Aprašymas

Modelis:

Dulkėms atsparus ir galingas 18V akumulatorinis kampinis šlifuoKLIS efektyviems pjovimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbams. Dvigubas našumas - iki 50% daugiau pjūvių nei naudojant ankstesnę sistemą dėl tobulo galingos mašinos ir ProCORE akumulatoriaus sistemos derinio. Patvarus ir tvirtas dėl izoliuoto variklio korpuso. Tai apsaugo variklį nuo agresyvių keraminių ir mineralinių dulkių. Naujoviškas aušinimo mechanizmas užtikrina optimalų aušinimą, įskaitant temperatūros stebėjimą.

· **Elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus nustatymas.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus, be įkroviklio. Su apsauginiu gaubtu, greitojo užveržimo veržle be įrankių, nevibruojančia rankena, raktu, L-BOXX lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 – 073867.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Sūkių skaičiaus diapazonas | 2500 - 8500 min ⁻¹ |
| maksimalus pjovimo gylis | 25 mm |
| maksimalus disko Ø | 115 mm |

| | |
|--|---------------------|
| Akumulatoriaus įtampa | 18 V |
| Gamintojo pavadinimas | CCG 18-115-10AS |
| pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip |
| Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) |
| Akumulatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| Svoris | 2,7 kg |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| maksimali vibracija pagal EN | 5 m/s ² |
| tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ įtampa | Bosch 18 V |
| Akumuliatorių kiekis | 0 |
| Produkto rūšis | Kampinis šlifuoכלis |