



## Kompaktiškas kampinis šlifuoכלis, Tipas: 72226760



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077111 72226760
GTIN	4014586895802
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

**FEIN – kompaktiškas kampinis šlifuoכלis Ø 125 mm.**

- **Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.**
- **Patikima vartotojo apsauga stebint atatrąką ir dėl antivibracinės rankenos.**
- **Reduktoriaus galvutę galima sukti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).**
- **Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.**

Atsparus dulkėms, galingas, mažai priežiūros reikalaujantis ir patvarus kompaktiškas kampinis šlifuoכלis su **bešepetėliu FEIN PowerDrive varikliu.**

Visapusiška naudotojų apsauga:

- **minkštas paleidimas**
- **Apsauga nuo pakartotinio paleidimo**
- **Blokavimo kontrolė**
- **elektroninė apsauga nuo perkrovos**
- **Išankstinis sūkių skaičiaus pasirinkimas**
- **Atatrąkos kontrolė, antivibracinė rankena ir stabdis**

#### Tiekimo sudėtis:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.

### Techninis aprašymas

pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Gamintojo pavadinimas	CG 15-125 BL
Svoris	2,2 kg
Ypatybė	Bešepetėlinis variklis
maksimalus sūkių skaičius	3500 - 9000 min <sup>-1</sup>
maksimalus disko Ø	125 mm
maksimalus pjovimo gylis	35 mm
Naudojama galia	1500 W
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis