

Garant

Užsakymo data

Užsakymo numeris	319965 40-ER32
GTIN	4067263239871
Produktų klasė	31W

Aprašymas

Modelis:

Skirta naudoti visomis CNC tekinimo staklėmis DMG Gildemeister CTX su Sauter ašine revolverine galvute. Pavaros mova DIN 5480. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį ir suklij. Maksimalus sūkių skaičius 8000 min⁻¹. Modelis IK – Su keraminių sandariklių rinkiniu, slėgiu iki 70 bar, tinka sausai eigai. Modelis IM – Su vidine tvirtinimo veržle. Naudoti tiek ašinei, tiek radialinei revolverinei galvutei. Perdavimas 1:1. Modelis su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar.

Privalumai:

Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija. Aukštos kokybės komponentai užtikrina ilgaamžiškumą ir darbo proceso saugumą. Perduodami dideli sukio momentai. 100 % kontrolė – patikrinamas kiekvieno AGW veikimas. Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo plovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Jei trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX. Iš dalies Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ir t. t., atitinka DIN 5480.

Tiekimo sudėtis:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiai įvori: su užveržimo veržle ir kabliu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER greitojo keitimo adapteris Nr. 319761 – 319781, ER užspaudimo cangės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309745. Dinamometrinis raktas Nr. 211750 dyd. 5,7.

Pastaba:

Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis:

www.hoffmann.ews-tools.comIK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausa eiga,

aušinimo priemonės filtras < 50 µm.Rekomendacija: modelį VARIA VX geriausia valdyti

dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).Atliekant sudėtingus frezavimo darbus, rekomenduojamas variantas su kūginiu ritininiu guoliu.

Techninis aprašymas

b ₁	85 mm
x ₂	39,4 mm
x	102 mm
Aušinimas	išorin.
maksimalus slėgis	70 bar
Laikiklis	ER32
VDI dydis	40
Įrankio užspaudimas	ER32
Produkto rūšis	Varomieji įrankiai