



Tiesinis šlifukoaklis akumuliatorinis, Tipas: 71230561



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077259 71230561
GTIN	4014586897165
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- **Atsparus dulkėms ir galingas akumuliatorinis tiesinis šlifukoaklis.**
- **Priežiūros nereikalaujantis bešepetėlinis EC variklis su inovatyviu rautytu aušinimo mechanizmu optimaliam aušinimui ir temperatūros stebėjimu.**
- **Puikiai tinka universaliam naudojimui. Optimalus sūkių skaičius, elektroniniu būdu iš anksto nustatytas daugeliui šlifavimo priemonių ir medžiagų.**

Ilgas suklio kakliukas. Ilgas, plonas suklys leidžia įsigilinti į ruošinius (pvz., vidinis vamzdžių šlifavimas).

Tiekimo sudėtis:

Su spyruokliuojančia įvare \varnothing 6 mm, po 1x veržliaraktį SW13 ir SW17, transportavimo lagaminu.

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tiesiniai šlifukoakliai tinka naudoti su frezavimo galvutėmis, kurių \varnothing iki 12 mm.

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073856 – 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 – 073867.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Akumuliatorių kiekis	0

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
Gamintojo pavadinimas	AGSZ 18-280 LBL AS
maksimalus užspaudimo įvorės Ø	8 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris	1,6 kg
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas	9000 - 28000 min ⁻¹
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoKLis