



Akumuliatorinės plyšių / skardos žirklys, Tipas: 71300661



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078103 71300661
GTIN	4014586898605
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinės skardos žirklys mobiliam naudojimui.

Skardos žirklys.

- Gerai kerpa kreives, kai skarda šiek tiek deformuota.
- Patogios ir greitos apdirbant kraštus ir pjaunant.
- Skardoms iki 800 N/mm² ir nerūdijančiam plienui.
- Keturgubai keičiamas peilis:švarus, be užvartų pjovimas maža savikaina.

Tiekimo sudėtis:

Su L-BOXX **be** akumuliatoriaus ir **be**įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073851 – Nr. 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 ir Nr. 073867. Įkrovikliai Nr. 073866.

Techninis aprašymas

maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm ²	1,6 mm
Svoris	2 kg
Mažiausios kreivės spindulys	15 mm

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	0
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pjovimo greitis	5 - 8 m/min
Eigos dažnis	4000 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	ABLS 18 1.6 E AS
Pjūvio plotis	0 mm
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm ²	1 mm
Produkto rūšis	Skardos žirklys