



Akumuliatorinė briaunų freza rankinė, Tipas: AKFH18-5AS



Užsakymo data

| | |
|------------------|-------------------|
| Užsakymo numeris | 078123 AKFH18-5AS |
| GTIN | 4014586898209 |
| Produktų klasė | 03F |

Aprašymas

Modelis:

Skirta plokščių medžiagų, lakštų ir talpyklų, vidinių ir išorinių briaunų, kontūrų ir apvalinimo angų kampams bei spinduliams gaminti.

Galinga akumuliatorinė briaunų freza, skirta optimaliai paruošti dangas lanksčiam darbui dirbtuvėse ir statybų aikštelėje. Akumuliatorinė briaunų freza iki 5 mm.

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, 1 įrenginys su 45° frezavimo galvute (be kreipiamojo ratuko, be keičiamų plokštelių), 3 užveržimo varžtai, 1 vario pasta, 1 raktas su vidiniu šešiabriauniu 4 mm, 1 Torx atsuktuvus TX 15, 1 plastikinis įrankių lagaminas.

Pastaba:

Jums reikalingus priedus rasite mūsų el. parduotuvėje nuo Nr. 078136 – 078138.

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073851 – 073859 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 ir 073867.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Gamintojo pavadinimas | AKFH 18-5 AS |
| Nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 2400 - 7500 min ⁻¹ |

| | |
|--|--|
| Spindulys | 2,5 mm |
| Akumuliatorių kiekis | 0 |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| Pagrindo diskų Ø | 98 mm |
| maks. Nuožulnos aukštis 45° | 5 |
| tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ įtampa | Bosch 18 V |
| Pakuotė | Transportavimo lagaminas |
| Produkto rūšis | Užvartų nuėmimo ir nusklembimo mašina |