



## Akumuliatorinės plyšių / skardos žirklys, Tipas: 71300561



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	078103 71300561
GTIN	4014586898599
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

**Akumuliatorinės plyšių žirklys** mobiliam naudojimui.

#### Plyšių žirklys.

- **Lygus pjūvis.**
- **Atvira pjovimo galvutė geriau matomas pjūvis.**
- **QuickIN greitojo keitimo sistema greitam peilio keitimui be raktų ir reguliavimo.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su L-BOXX **be** akumuliatoriaus ir **be** įkroviklio.

#### Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073851 – Nr. 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 ir Nr. 073867. Įkrovikliai Nr. 073866.

### Techninis aprašymas

Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Akumuliatorių kiekis	0
Svoris	1,9 kg
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas	ABSS 18 1.6 E AS
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Mažiausios kreivės spindulys	90 mm
Pjovimo greitis	5 - 8 m/min
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pjūvio plotis	5 mm
Eigos dažnis	3500 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Skardos žirklys