

Garant GRIDLINE

Spintos pagrindas, Plokštėms, kurių dydis ilgis×plotis: 1500X1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	431060 1500X1000
GTIN	4067263264934
Produktų klasė	41C

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtai suvirinta konstrukcija su stovu reikmenų laikymui. Grindų nelygumus išlyginsite reguliuodami aukščio varžtus.

Apatinė spintelė, korpusas iš lakštinio plieno, priklausomai nuo dydžio su durelėmis (su stalčiais) ir / arba lentynomis, su GARANT užraktais. Spalva korpusas RAL7035 šviesiai pilka, priekinė dalis RAL 7016 antracito.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje): 50; 75; 75; 100; 125 mm

Durelių naudingasis aukštis: 425 mm

Lentynų kiekis: 1

Korpusų su durimis kiekis: 1

Korpusų su stalčiais kiekis: 1

Pastaba:

Vibraciją slopinantiems uždedamiems elementams papildomai užsisakykite 4x Nr. 086002 dyd. 850.

Techninis aprašymas

Spintelės plotis	1106 mm
Durelių naudingasis aukštis	425 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm

Keliamoji galia pagal plotą	2000 kg
Spintelės gylis	800 mm
Apatinės spintelės aukštis	710 mm
Pagrindo aukštis su lentynomis	770 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20 mm
Lentynų skaičius	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Aukščio išlyginimas	25 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Apatinė dalis