


**BDGT 170404 FR-JA, GW25, Tipas: ALU**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 227526 ALU    |
| GTIN             | 4960664457878 |
| Produktų klasė   | 25A           |

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$ .

Tiksliai  $90^\circ$  iki  $a_p = 9$  mm.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,05–0,33 mm

**Techninis aprašymas**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Tipas                                     | ALU                             |
| Pastūma $f_z$ per dantį                   | 0,05–0,33 mm                    |
| Kampo spindulys                           | 0,4 mm                          |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | BDGT 170404 FR-JA               |
| Kietlydinys                               | GW25                            |
| Ašmenys                                   | HM                              |
| Produkto rūšis                            | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

**Vartotojo duomenys**

|                              | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis, plastikai         | tinka            | 700 m/min            | N                |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis) | tinka            | 500 m/min            | N                |
| Al >10 % Si                  | tinka            | 250 m/min            | N                |
| drėgnas, maks.               | ribotai tinka    |                      |                  |
| šlapias, min.                | ribotai tinka    |                      |                  |
| sausasis                     | tinka            |                      |                  |
| Oras                         | tinka            |                      |                  |