



## Freza 90° MECH17, Cilindrinis kotas, Ø D / Zeff: 40/2mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 227650 40/2   |
| GTIN             | 4960664503780 |
| Produktų klasė   | 250           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis  $a_e$  pjaunant tokiu pat gyliu  $a_p$ .

### Techninis aprašymas

|  |                      |
|--|----------------------|
| Iškyšos ilgis $L_1$                            | 73 mm                |
| Tinkamos keičiamos plokštelės                  | BD.. 1704            |
| Koto Ø $D_s$ h6                                | 32 mm                |
| Pjovimo briaunos Ø $D_c$                       | 40 mm                |
| maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$ | 59 mm                |
| Keičiamų plokštelių varžtas                    | 229709 (T15; 3,5 Nm) |
| Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$                | 160 mm               |
| efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$      | 2                    |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas         | BDMT 170408          |
| Keičiamų plokštelių kiekis                     | 8                    |
| Koto tipas                                     | Cilindrinis kotas    |
| Reguliuojamas kampas $\kappa$                  | 90 laipsniai         |
| frezų naudojimas                               | Kampų frezavimas     |
| Vidinis aušinimas                              | taip                 |

Produkto rūšis

Frezos skirtos griovelių  
ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas

229709