

Garant GRIDLINE

Spintos pagrindas, Plokštėms, kurių dydis ilgis×plotis: 630X630mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	431060 630X630
GTIN	4067263264958
Produktų klasė	41C

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtai suvirinta konstrukcija su stovu reikmenų laikymui. Grindų nelygumus išlyginsite reguliuodami aukščio varžtus.

Apatinė spintelė, korpusas iš lakštinio plieno, priklausomai nuo dydžio su durelėmis (su stalčiais) ir / arba lentynomis, su GARANT užraktais. Spalva korpusas RAL7035 šviesiai pilka, priekinė dalis RAL 7016 antracito.

Komplektacija:

Durelių naudingasis aukštis: 345 mm

Lentynų kiekis: 1

Korpusų su durimis kiekis: 1

Korpusų su stalčiais kiekis: 0

Pastaba:

Vibraciją slopinantiems uždedamiems elementams papildomai užsisakykite 4x Nr. 086002 dyd. 850.

Techninis aprašymas

Durelių naudingasis aukštis	345 mm
Spintelės plotis	606 mm

Spintelės gylis	600 mm
Keliamoji galia pagal plotą	500 kg
Apatinės spintelės aukštis	710 mm
Pagrindo aukštis su lentynomis	770 mm
Lentynų skaičius	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Aukščio išlyginimas	25 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Apatinė dalis