

## Šlifavimo ir kontrolės spaustuvas su srieginiu sraigtu, Žiaunų plotis A: 120mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	363250 120
GTIN	4067263239581
Produktų klasė	32K

### Aprašymas

#### Modelis:

Įšlifuota prizmė. Plieniniai, grūdinti, **visos pusės nušlifotos** apdirbimui iš 4-ių pusių.

**Su srieginiu sraigtu.** Su horizontaliai įšlifuotu prizminiu grioveliu.

#### Paskirtis:

**Tiksliam apdirbimui ir kontrolei.**

#### Tikslumas:

Tikslumo tolerancija **0,005 mm** / 100 mm.

#### Tiekimo sudėtis:

Tvirtoje **dėžutėje**.

### Techninis aprašymas

Svoris	13,9 kg
Žiaunų aukštis C	40 mm
Bendras ilgis a	255 mm
Žiaunų plotis A	120 mm
maksimalios užveržimo ribos b	140 mm
Korpuso aukštis G	55 mm
Bendras plotis B	120 mm
Produkto rūšis	Kontroliniai spaustuvai

