


Šlifavimo ir kontrolės spaustuvas su greitojo fiksavimo reguliatoriumi, Žiaunų plotis A: 120mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	363240 120
GTIN	4067263239550
Produktų klasė	32K

Aprašymas

Modelis:

Įšlifuotas prizminis griovelis.

Visiškai iš plieno; grūdinta ir **visos pusės nušlifuotos** apdirbimui iš 4-ių pusių.

Greitas reguliavimas (be sraigto).

Paskirtis:

Tiksliam apdirbimui ir kontrolei.

Tikslumas:

Tikslumo tolerancija **0,005 mm** / 100 mm.

Tiekimo sudėtis:

Tvirtoje **dėžutėje**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis a	255 mm
Korpuso aukštis G	55 mm
Žiaunų aukštis C	40 mm
Svoris	13,9 kg
maksimalios užveržimo ribos b	140 mm
Bendras plotis B	120 mm

Duomenų lapai

Žiaunų plotis A	120 mm
Produkto rūšis	Kontroliniai spaustuvai

Priedai

Atsarginis prispaudiklis (komplektas) Skirta dyd. 120 mm	363245 120
--	------------