


## Šlifavimo ir kontrolės spaustuvas su greitojo fiksavimo reguliatoriumi, Žiaunų plotis A: 70mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	363240 70
GTIN	4067263239543
Produktų klasė	32K

### Aprašymas

**Modelis:**

Įšlifuotas prizminis griovelis.

Visiškai iš plieno; grūdinta ir **visos pusės nušlifautos** apdirbimui iš 4-ių pusių.

**Greitas reguliavimas (be sraigto).**

**Paskirtis:**

**Tiksliam apdirbimui ir kontrolei.**

**Tikslumas:**

Tikslumo tolerancija **0,005 mm** / 100 mm.

**Tiekimo sudėtis:**

Tvirtoje **dėžutėje**.

### Techninis aprašymas

Žiaunų aukštis C	30 mm
Korpuso aukštis G	32 mm
Svoris	3 kg
Žiaunų plotis A	70 mm
Bendras ilgis a	160 mm
Bendras plotis B	70 mm

## Duomenų lapai

maksimalios užveržimo ribos b	80 mm
Produkto rūšis	Kontroliniai spaustuvai

### Priedai

Atsarginis prispaudiklis (komplektas) Skirta dyd. 70 mm	363245 70
---	-----------