



Laikrodinis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 10/58mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	431990 10/58
GTIN	4059192013837
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Preciziniai indikatoriai metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6, grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninė skalės rodyklė 1 mm padaloms.

Priedai pasirinktinai:

specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Matavimo jėga	0,7 - 1,4 N
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Norma	DIN 878
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 10 mm

Korpuso Ø	58 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	15 µm
Matavimo prietaisai	mechaninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Laikroдинis indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5