



Vamzdžių pjovikliai vamzdžiams iš kompozito ir plastiko., Vamzdžiams, kurių išorinis Ø iki: 26mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	819460 26
GTIN	4003773088714
Produktų klasė	86A

Aprašymas

Modelis:

Vamzdžiams iš kompozito ir plastiko, kurių Ø iki 26 mm, pjauti. Su ergonomiškais daugiakomponentėmis rankenomis ir fiksavimo mechanizmu saugiam transportavimui.

Privalumai:

- Iki 60% mažiau pastangų: laisvai besisukantis pjovimo ratukas leidžia sklandžiai pjauti.
- Optimalus pjovimo rezultatas: sukimosi judesys leidžia lengvai įsikverbti į pjovimo ratuką su minimalia vamzdžio deformacija.
- Plačūs plastikiniai šablonai užtikrina tobulai stačiakampius pjūvius.
- Leidžia trumpus korekcinius pjūvius.
- Lengviau pjauna vamzdžius iš kompozito ir plastiko nei įprastos žirklys su fiksuotu peiliu.

Paskirtis:

Taip pat vamzdžiams iš kompozito su storesniu aliuminio sluoksniu (pvz., Geberit Mepla).

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, grūdintas alyva.

Atsarginė dalis:

Atsarginius pjovimo ratukus žr. Nr. 819461 dyd. 1.

Techninis aprašymas

vamzdžiams, kurių išorinis Ø	26 mm
Ilgis	210 mm
Svoris	391 g

Pjovimo ratukų skaičius	1
tinka žaliavai	iš plastiko
tinka žaliavai	Jungiamoji medžiaga
su terkšlės funkcija	taip
Produkto rūšis	Vamzdžių pjoviklis

Priedai

Atsarginė geležtė vamzdžių pjovikliui kompozitiniams ir plastikiniams vamzdžiams Tipas 1	819461 1
--	----------