



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077824 72297264
GTIN	4014586898094
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai su Starlock įrankių laikikliu (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %). Plačias panaudojimo galimybes (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) užtikrina osciliaciniai vibravimo judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis). Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui. Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo. Lengvas ir patogus naudoti dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi. Starlock Plus įrankių laikiklio dėka galite naudoti apie 100 FEIN priedų, esančių Starlock ir Starlock Plus našumo klasėse. MultiTool skirtas vidaus darbams ir renovacijai su pagrindine medienos, metalo, gipso kartono ir plastiko pjovimo įranga.

Tiekimo sudėtis:

1 plastikinis įrankių lagaminas, 1 E-Cut Long-Life pjūklas (35 mm), 1 E-Cut Long-Life pjūklas (65 mm), 1 universalus E-Cut pjūklas (44 mm).

Techninis aprašymas

Svoris	1,4 kg
Gamintojo pavadinimas	MM 300 Plus Start
Amplitudė (oscilacinis judesys)	2 × 1,6 laipsniai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Naudojama galia	250 W

Įrankio tvirtinimo laikiklis	Starlock, Starlock Plus
Ekscentrinės eigos dažnis	11000 - 20000 min ⁻¹
Laido ilgis	5 m
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Osciliatorius