

AEG

Akumuliatorinis kampinis šlifukoklis be akumulatoriaus, Tipas: BEWS18BLPX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077126 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411428
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

Bešepetėlinis, kompaktiškas ir galingas 18 V kampinis šlifukoklis.

- **Greitai fiksuojama pasirinkta apsauginio gaubto padėtis.**
- **Jungikliai užtikrina didesnę kontrolę ir saugumą.**
- **LED įspėjamoji lemputė apsaugai nuo perkrovos.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073820 ir Nr. 073846.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis	26 mm
maksimali vibracija pagal EN	5,4 m/s ²
Akumulatoriaus įtampa	18 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	AEG tipas AS 18 V
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Apsauga nuo perkrovos	taip

Akumuliatorių kiekis	0
maksimalus disko Ø	125 mm
Saugos jungiklis	taip
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
minkštas paleidimas	ne
Svoris	2,16 kg
Gamintojo pavadinimas	BEWS18-125BLPX2-0
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius	8500 min ⁻¹
Kickbackstop	ne
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis