

AEG

Kampinis šlifukoaklis Akumulatorius, Tipas: BEWS18BLPX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077108 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411411
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

Bešepetėlinis, kompaktiškas ir galingas 18V kampinis šlifukoaklis.

- **Jungikliai užtikrina didesnę kontrolę ir saugumą.**
- **Apsauginio gaubto reguliavimas be įrankių.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus, be įkroviklio. Su dėžute.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073820 ir Nr. 073846 - 073848.
Pradinius rinkinius rasite Nr. 073841 ir Nr. 073844.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis	22 mm
maksimalus disko Ø	115 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Svoris	1,97 kg
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas	8500 min ⁻¹

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	AEG tipas AS 18 V
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Gamintojo pavadinimas	BEWS18-115BLPX2
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimali vibracija pagal EN	5,6 m/s ²
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoכלis

Priedai

Ličio jonų akumulatoriusSHD Akumulatoriaus tipas AS18	073846 AS18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas BL1418	073841 BL1418