

AEG

Akumuliatorinis tiesinis pjūklas be akumulatoriaus, Tipas: BUS18SBL



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078216 BUS18SBL
GTIN	4058546374563
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

Labai kompaktiškas 18V akumuliatorinis tiesinis pjūklas. Kompaktiškas dizainas leidžia patogiai dirbti net ir viena ranka.

- **Pjūklo ašmenys greitai pakeičiami nenaudojant įrankių.**
- **Kompaktiškas bešepėlinis 18V variklis.**
- **LED šviestuvai.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio, kartoninėje dėžėje.

Pastaba:

Pjūklelius tiesiniam pjūklui žr. nuo Nr. 588600.

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073841 – Nr. 073850.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įrankių keitimas be įrankių	taip
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Gamintojo pavadinimas	BUS18SBL-0
Eigos dažnis	0 - 3000 min ⁻¹
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Eigos ilgis	23 mm

Svoris	1,75 kg
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	AEG tipas AS 18 V
Produkto rūšis	Pjūklas