


EFFBE**Precizinė išlygiavimo pavaža KE, Maksimali keliamoji galia: 8000kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086001 8000
GTIN	2050002076204
Produktų klasė	08Y

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta išlygiavimo pavaža su **nuo slydimo apsaugančia danga**, reguliuojama pleištu ir šoniniu reguliavimo varžtu su smulkiu sriegiu.

Antivibracinės sistemos staklėms. Vibracijai jautrių mašinų ir įrangos izoliavimas padidina proceso saugumą ir tikslumą. Naudojami elastomerai slopina smūgių garsą, vibracijas ir smūgius ir garantuoja optimalius darbo rezultatus esant mažam triukšmui. Visus elementus paprasta sumontuoti ir išlygiuoti.

Paskirtis:

Mašinoms, kurių neįmanoma pritvirtinti arba kurios turi ypatingai tvirtai stovėti.

Pastaba:

Išlygiavimo pavažas galima užsisakyti papildomai.

Įrengimų montavimo elementus rasite mūsų el. parduotuvėje Nr. 086002 – Nr. 086006.

Didesnėms apkrovoms ir specialioms naudojimo būdams pagal užsakymą tiekiami kiti elementai.

Techninis aprašymas

Plotis B	200 mm
maksimalios išlyginimo ribos (aukščio sulysinimas Ni)	±3 mm
Aukštis H	46 mm
Danga H _B	5 mm

Ilgis A	200 mm
Produkto rūšis	Antivibracinis pastatymo elementas