



Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiami, 15° lenkti, Rakto dydis: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614853 10
GTIN	4018754239153
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Integruotas 72 dantų terkšlės mechanizmas leidžia dirbti tik 5° kampu – efektyviai dirbti net ir uždaroje erdvėse.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 614820

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis b	21,7 mm
Kilpos aukštis h ₂	8,4 mm
Žiočių aukštis h ₁	5,7 mm
Žiedo Ø D	21 mm
Rakto ilgis L	158 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel

Paviršius	chromuoti
Galinis ribotuvus žiaunų pusėje	ne
Laikymo funkcija žiaunų pusėje	ne
su nulenkiama galvute	ne
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliarakčiai