



## Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, suvyniojamame dėkle perjungiami, 15° lenkti, Raktų skaičius: 12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614854 12
GTIN	4018754239313
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Integruotas 72 dantų terkšlės mechanizmas leidžia dirbti tik 5° kampu – efektyviai dirbti net ir uždaroje erdvėje.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

Po 1 raktą Nr. 614853: Dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Sudėta: suvyniojamas dėklas su lipuku

### Techninis aprašymas

Raktų skaičius	12
Produkto rūšis	Veržliaraktis

### Priedai

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 14 mm	614853 14
--	-----------

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 11 mm	614853 11
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 10 mm	614853 10
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 18 mm	614853 18
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 16 mm	614853 16
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 19 mm	614853 19
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 12 mm	614853 12
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 17 mm	614853 17
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 15 mm	614853 15
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 8 mm	614853 8
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 13 mm	614853 13
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 9 mm	614853 9