

**BDGT 170408 FR-JA, GW25, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227527 ALU
GTIN	4960664457885
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$ .

Tiksliai 90° iki  $a_p = 9$  mm.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,05–0,33 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	ALU
Pastūma $f_z$ per dantį	0,05–0,33 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	BDGT 170408 FR-JA
Kietlydinys	GW25
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	700 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		