




## Antdėklas Rifliuotas, išorinis sriegis, atlenkiamas, Sriegis M: M3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370063 M3
GTIN	4059245309597
Produktų klasė	37K

### Aprašymas

#### Modelis:

- Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
- Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.

Su išoriniu sriegiu.

#### Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

#### Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

### Techninis aprašymas

Sriegis M	M3
maksimali apkrova (statinė)	8 kN
Ilgis 1	13 mm
Iškyšos ilgis L <sub>2</sub>	5 mm

Išorinis Ø D	9 mm
Produkto rūšis	Antdėklas