



## KOMET MicroKom® hi.flex tikslaus ištekimo rinkinys, Suklio ribos Ø: 6-125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

238380 6-125

GTIN

Produktų klasė

240

### Aprašymas

#### Modelis:

- Skalės padalos vertė **0,01 mm**. Reguliavimo tikslumas **0,002 mm Ø** pagal nonijaus skalę reguliuojant ašine kryptimi iki 5mm.
- Sistema subalansuota **0 padėtyje**.

#### Tiekimo sudėtis:

1 tikslaus tekimo galvutė: Nr. 238391 ABS50® Ø 6 – 125 mm

po 1 plokštelių laikiklį: KOMET-Nr. 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

KOMET-Nr. 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 tiltelis: KOMET-Nr. 62860 12500 Ø 90 – 125 mm

1 dantytas tvirtinimo elementas: KOMET-Nr. 62861 06300 Ø 25 – 63 mm

1 užpildymo elementas: KOMET-Nr. 62862 09300

po 1 ištekimo laikiklį: KOMET-Nr. 62850 00600 Ø 6 – 10 mm

KOMET-Nr. 62850 01000 Ø 10 – 14 mm

KOMET-Nr. 62850 01400 Ø 14 – 18 mm

KOMET-Nr. 62850 01800 Ø 18 – 22 mm

KOMET-Nr. 62850 02200 Ø 22 – 26 mm

po 4 keičiamas pjovimo plokšteles: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET-Nr. 62601 90206

TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET-Nr. 62601 70409

2 keičiamos pjovimo plokštelės: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET-Nr. 62600 00102

5 cilindriniai varžtai: KOMET-Nr. 62950 00000 - M5×16 mm

po 1 raktą: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

---

## Techninis aprašymas

Suklio ribos Ø	6 - 125 mm
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

---

## Priedai

KOMET MicroKom® hi.flex tikslaus ištekimo galvutė Suklio ribos Ø 6-125 mm	238391 6-125
---	--------------