



KOMET MicroKom® BluFlex® 2 tikslaus ištekinimo įrankių rinkinys, Suklio ribos Ø: 6-125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

238398 6-125

GTIN

Produktų klasė

27G

Aprašymas

Modelis:

- Linijškumo ribos: $-0,2$ iki $+4,4$ mm (-0.0079 colio iki 0.1732 colio), kai Ø.
- μ -tikslis ekrano raiška: Ø 0,001 mm.
- Tikslaus ištekinimo galvutę galima reguliuoti ir užfiksuoti naudojant vidinį šešiabriaunį raktą.
- Modernus, ryškus OLED ekranas tiesiai prie tikslaus ištekinimo galvutės.
- Ekraną galima pasukti 180° kampu.
- Lengva valdyti liečiamuoju ekranu.
- Papildoma Bluetooth® Low Energy sąsaja, vaizdo perdavimui įprastiems išmaniesiems telefonams su Android™ arba IOS 7.
- Didesnis sūkių skaičius dėl integruoto eigos lygintuvo.
- Labai jautrus reguliatorius leidžia itin tiksliai nustatyti pageidaujamus parametrus.
- Absoliutinė atstumo matavimo sistema – kiekvieną kartą įjungus parodoma absoliuti ir santykinė slankmačio padėtis.
- Universali ABS® sąsaja.
- Bateriją lengva pakeisti.
- 1:1 galima derinti su visais kitais ankstesnės sistemos variantais.

Tiekimo sudėtis:

1 suklio galvutė: Nr. 238392

po 1 plokštelių laikiklį: KOMET-Nr. 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

KOMET-Nr. 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 tiltelis: KOMET-Nr. 62860 12500 Ø 90 – 125 mm
1 dantytas tvirtinimo elementas: KOMET-Nr. 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
1 užpildymo elementas: KOMET-Nr. 62862 09300
po 1 ištekinimo laikiklį: KOMET-Nr. 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
KOMET-Nr. 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
KOMET-Nr. 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
KOMET-Nr. 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
KOMET-Nr. 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
po 4 keičiamas pjovimo plokštes: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET-Nr. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET-Nr. 62601 70409
2 keičiamos pjovimo plokštelės: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET-Nr. 62600 00102
5 cilindriniai varžtai: KOMET-Nr. 62950 00000 - M5×16 mm
po 1 raktą: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Techninis aprašymas

Suklio ribos Ø	6 - 125 mm
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Tikslaus ištekinimo laikiklis MicroKom® BluFlex® 2	238392
--	--------