

Garant**SOMT 120508 PDER, CU7530, Tipas: ST500****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214864 ST500
GTIN	4045197610652
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Naujausia danga, sauganti plokštelę nuo susidėvėjimo.

Kermetas.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,2 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Tipas	ST500
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 120508 PDER
Kietlydinys	CU7530

Ašmenys	Kermetas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	270 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		