



Pneumatinis smūginis suktuvas Twin Turbo, Tipas: 9013TT



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079193 9013TT
GTIN	4000896227143
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Smūginis suktuvas su galingu dvigubo plaktuko mechanizmu. Ilgas tarnavimo laikas ir didelis efektyvumas pramonėje ir automobilių pramonėje. **Nuimamas lankelis, 360° reguliuojamas. Twin Turbo technologija.** 4100 Nm maks. atsukimo momentas.

Techninis aprašymas

Prijungimo sriegis	NPT
maksimalus sukimo momentas	2170 Nm
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M20
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Kvadratinis veržlių raktas
Įrankių laikiklio matmenys	3/4 in
Pneumatinė jungtis	3/8 in
maksimalus sūkių skaičius	5200 min ⁻¹
maksimalus oro poreikis	243,5 l/min

Svoris	4,5 kg
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	13 mm
Darbinis triukšmas	99,5 dB(A)
Ilgis	184 mm
maksimali vibracija pagal EN	10,69 m/s ²
Produkto rūšis	Suktuvai