

**Pneumatinis smūginis suktuvas, Tipas: 9013M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079192 9013M
GTIN	4000896212347
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

Smūginis suktuvas su galingu dvigubo plaktuko mechanizmu. 1890 Nm maks. atsukimo momentas.

Techninis aprašymas

Ilgis	188 mm
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Kvadratinis veržlių raktas
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
maksimali vibracija pagal EN	7,47 m/s ²
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M32
Darbinis triukšmas	104 dB(A)
Prijungimo sriegis	NPT
maksimalus oro poreikis	153 l/min

Pneumatinė jungtis	3/8 in
maksimalus sūkių skaičius	7300 min ⁻¹
Svoris	2,1 kg
Įrankių laikiklio matmenys	3/4 in
maksimalus sukimo momentas	1085 Nm
Produkto rūšis	Suktuvas