



## Pneumatinis smūginis suktuvus Twin Turbo, Tipas: 9012TT



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079193 9012TT
GTIN	4000896226924
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Smūginis suktuvus su galingu dvigubo plaktuko mechanizmu. **Twin Turbo technologija.** 2200 Nm maks. atsukimo momentas.

### Techninis aprašymas

rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
maksimalus sukimo momentas	1356 Nm
Ilgis	128 mm
Darbinis triukšmas	99,7 dB(A)
maksimalus oro poreikis	147,2 l/min
maksimalus sūkių skaičius	8300 min <sup>-1</sup>
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Kvadratinis veržlių raktas

maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M20
Svoris	1,6 kg
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
maksimali vibracija pagal EN	8,69 m/s <sup>2</sup>
Produkto rūšis	Suktuvas